



TECHNOLOGY
TQMitaca

I N T E G R A T E D S O L U T I O N S F O R M E A S U R I N G

News



TECHNOLOGY
TQMitaca

I N T E G R A T E D S O L U T I O N S F O R M E A S U R I N G

News





TECHNOLOGY
TQMitaca

I N T E G R A T E D S O L U T I O N S F O R M E A S U R I N G

News

TQM Itaca Technology sviluppa postazioni automatiche per il controllo di Statori, Rotori, Cooling Jackets etc da inserire in isole o linee di lavorazione, sia per utilizzo con caricamento manuale che automatizzato tramite robot.

Questo sistema risulta estremamente flessibile in quanto è composta da vari moduli standard (banco di misura con contropunte o V di appoggio, struttura porta-sonde, lettore DMC, schermo operatore ecc ecc).



TECHNOLOGY
TQMitaca

I N T E G R A T E D S O L U T I O N S F O R M E A S U R I N G

News





TECHNOLOGY
TQM*Itaca*

I N T E G R A T E D S O L U T I O N S F O R M E A S U R I N G

News

Al termine del test, effettuato con un tempo ciclo attorno ai 5-8 secondi, il pezzo viene identificato come Buono o Scarto, per proseguire con le fasi di lavorazione successive (o packing) in caso positivo.

Questa strumentazione è estremamente versatile e la postazione può essere configurata a seconda del pezzo o della famiglia di pezzi in indagine.

Inoltre le postazioni sono pensate per un accesso ergonomico da parte dell'operatore (ove presente).